



85745226



IP20

Q.x KNX RF quicklink łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego	± 2 h
Generator losowy	± 15 mn
Funkcje dodatkowe ETS	funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., sterowane czasowo wywołanie scen i wartości ściemniania, łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu
Funkcja	z blokadą przycisków
Funkcje quicklink	funkcje quicklink: przełączanie, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), sterowanie wymuszone
Przełącznik	przełączanie tryb ręczny/automatyczny
Zasilanie rezerwowe	≈ 8 h

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
------------------	-----

Wymiary

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	0 modules
---	-----------

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Pomiary

Dokładność	± 3 min/rok
------------	-------------

Bateria

Rezerwa zasilania [lata]	0 a
--------------------------	-----

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obrobka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Ustawienia

Czas	z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas letni (możliwość odłączenia)
------	---

Wposażenie

Liczba kanałów radiowych	1
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z wyświetlaczem
-----------------------------------	-----------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Nie
Wolne od halogenu	Nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, KNX radiowy – systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3