



ADA525D

**RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 10kA B 25A/30mA
Typ A**

Specyfikacja techniczna

Architektura

Układ biegunów	1P+N
Charakterystyka wyzwalania	B

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Klasa ochronności IP	IP20

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1	10 kA
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,10 - 2,10 Nm
Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,10 - 2,10 Nm

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Maks. napięcie robocze	240 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 - 240 V
Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-1	3
Typ napięcia zasilania	AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn	30 mA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	28,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	27,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	27,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	27,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	27,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	26,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	26,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	26,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	25,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	25,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	25,30 A

Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	24,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	24,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	24,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	24 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	23,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	23,50 A

Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC	1,13 - 1,45 A
--	---------------

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
--	---

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,95
--	------

Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,90
--	------

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0,85
--	------

Prąd znamionowy zwarciovy eksploatacyjny Ics AC zgodnie z PN-EN-60898-1	7,50 kA
---	---------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,30 W
--	--------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Wysokość n.p.m.	2000 m
-----------------	--------

Klasa ograniczenia energii I²t	3
--------------------------------	---

Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C
-------------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664 / PN-EN-60947-2	2
--	---

Ochrona przed wilgocią	Dla wszystkich klimatów
------------------------	-------------------------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
---	------

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	2000
---	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 16 mm²
---	------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 25 mm²
--	------------

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 16 mm²
--	------------

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 25 mm²
--	------------

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 16 mm²
---	------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 25 mm²
---	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,10 - 2,10 Nm
-----------------------------	----------------

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Pojemność Zakres obciążenia	
Liczba modułów	2
Wymiary	
Wysokość	83 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	68 mm