



ATA205019016



tehalit.ateha Kanał 20x50 L=2,0m, 2 komory, biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	bez łącznika podstawy
----------------------	-----------------------

Wymiary

Wysokość kanału	20 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	52 mm

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (Ø 11 mm, 50% wypełnienia)	5
Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	5

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Wstępnie zamontowany
-----------------	----------------------

Materiał

Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	Nie

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	65
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	900 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	48

Wyposażenie

Liczba stałych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	2
Liczba klamr na metr bieżący	2

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
-----------------	------

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK07
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...65 °C