



BA740040BL

tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x40, niebieski

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Regulowany	Nie
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Wysokość kanału	40 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	40 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość	6.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	35
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1018 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	25
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	49

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Odporność ogniowa	M1

Temperatura

Temperatura otoczenia

-5...60 °C