



BA780120

**tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 80x120, szary**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

|            |     |
|------------|-----|
| Regulowany | Nie |
|------------|-----|

**Prąd**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Odporny na upływ | Tak |
|------------------|-----|

**Wymiary**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Wysokość kanału     | 80 mm   |
| Długość             | 2000 mm |
| Szerokość kanału    | 120 mm  |
| Szerokość szczeliny | 6 mm    |
| Szerokość           | 6.5 mm  |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kształt pokrywy | luźny |
|-----------------|-------|

**Materiał**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kolor             | szary     |
| Materiał          | PVC       |
| Grupa materiałowa | tworzywo  |
| Powierzchnia      | naturalne |

**Instalacja / Montaż**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Otworowanie podstawy | EN 50085-2-3:1999 |
|----------------------|-------------------|

**Przewód**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> | 315                  |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny                         | 7898 mm <sup>2</sup> |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> | 226                  |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> | 438                  |

**Norma**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
| Klasyfikacja UL 94        | V0     |

**Bezpieczeństwo**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zgodny z REACH          | Tak |
| Zgodny z dyrektywą ROHS | Tak |
| Wolne od halogenu       | Nie |

**Temperatura**

Temperatura otoczenia

-5...60 °C