



BDH280E

Blok różnicowoprądowy krótkozwłoczny do MCB serii HMxxxx 1P+N 125A/30mA Typ A HI

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
Znamionowy prąd różnicowy I _{dn}	30 mA

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,50 - 3,50 Nm
-----------------------------	----------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,50 W
----------------------------------------------	--------

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	7000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	6000 V

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A HI
-----------------------------------	------

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych	Wyrównany zacisk

Wymiary

Wysokość	103 mm
Szerokość	160 mm
Głębokość	69 mm