

MJS504

Installatieautomaat 1p+N 4 A C-karakteristiek 4,5 kA, quickconnect

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
Afschakelkarakteristiek	C

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cs} AC volgens IEC60898-1	4,50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} bij 230 VAC volgens IEC60898-1	4,50 kA
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC	1,13 - 1,45 A
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom	1,13 - 1,45 A
Nominale stroom -25°C	5 A
Nominale stroom -20°C	4,90 A
Nominale stroom -15°C	4,80 A
Nominale stroom -10°C	4,70 A
Nominale stroom -5°C	4,60 A
Nominale stroom 0°C	4,60 A
Nominale stroom 5°C	4,50 A
Nominale stroom 10°C	4,40 A
Nominale stroom 15°C	4,30 A
Nominale stroom 20°C	4,20 A
Nominale stroom 25°C	4,10 A
Nominale stroom 30°C	4 A
Nominale stroom 35°C	3,90 A
Nominale stroom 40°C	3,80 A
Nominale stroom 45°C	3,70 A
Nominale stroom 50 °C	3,60 A
Nominale stroom 55°C	3,50 A
Nominale stroom 60°C	3,40 A
Nominale stroom 65°C	3,20 A
Nominale stroom 70°C	3,10 A
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieauto- maten	1
Correctiefactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatieauto- maten	0,95

Correctiefactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	0,90
--	------

Correctiefactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	0,85
---	------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	4,50 kA
---	---------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 240 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Maximale werkspanning	253 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Installatie, montage

Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	quickconnect
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
Aandraaimoment	1,90 - 1,90 NM

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,90 W
---	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Hoogte	2000 m

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met massieve aders	1,5 - 4,0 mm²
Aansluitdoorsnede uitgangen quickconnect met soepele aders	1,5 - 4,0 mm²

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	quickconnect
-----------------------	--------------

Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Versprongen
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Versprongen