



EC150

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy 63A 1-taryfowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1P+N
Montaż	Szyna DIN

Konfiguracja

Liczba modułów	3
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba pozycji przełącznika	1
-----------------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	195 / 230 / 265 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	4 kV
---------------------------------	------

Prąd

Prąd roboczy	0.04 / 63 A
Prąd znamionowy In	63 A
Prąd maksymalny obwodu pomiarowego	63 A

Wymiary

Wysokość produktu	90 mm
-------------------	-------

Moc

Moc wejściowa	1.3 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0.2 W
Impuls / kWh	10 Imp/kWh

Parametry elektryczne

Rodzaj impulsów	elektryczny
-----------------	-------------

Pomiary

Pomiar mocy pozornej	Energia czynna i bierna
Zakres pomiaru napięcia	230 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	elektroniczny

Ustawienia

Wartość impulsu	100 Wh
-----------------	--------

Wyposażenie	
Liczba cyfr	7
Maksymalna liczba urządzeń	1
Model taryfowy licznika kilowatogodzin	Externa
System kodowania	Nie
Zastosowanie	
Czas trwania impulsu	100 ms
Przerwa między 2 impulsami	100 ms
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C