



EC152

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy 63A 2-taryfowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Montaż	Szyna DIN

Konfiguracja

Liczba modułów	3
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba pozycji przełącznika	2
-----------------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	195 / 230 / 265 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	4 kV
---------------------------------	------

Prąd

Prąd roboczy	0.04 / 63 A
Prąd znamionowy In	63 A
Prąd maksymalny obwodu pomiarowego	63 A

Wymiary

Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	52.5 mm

Moc

Moc wejściowa	1.3 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0.2 W
Impuls / kWh	10 Imp/kWh

Parametry elektryczne

Rodzaj impulsów	elektryczny
-----------------	-------------

Pomiary

Pomiar mocy pozornej	Energia czynna i bierna
Zakres pomiaru napięcia	230 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	elektroniczny

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 16mm ²
--	-----------------------

Ustawienia

Wartość impulsu	100 Wh
-----------------	--------

Wypożażenie

Liczba cyfr	7
Maksymalna liczba urządzeń	1
Model taryfowy licznika kilowatogodzin	Externa
System kodowania	Nie

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	100 ms
Przerwa między 2 impulsami	100 ms

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C