



EC350

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 63A, 1-taryfowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3P+N
Montaż	Szyna DIN

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba pozycji przełącznika	1
-----------------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	185 / 400 / 460 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	4 kV
---	------

Prąd

Prąd roboczy	0.04 / 63 A
Prąd znamionowy I _n	63 A
Prąd maksymalny obwodu pomiarowego	63 A

Wymiary

Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	72 mm

Moc

Moc wejściowa	8.4 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.8 W
Impuls / kWh	10 Imp/kWh

Parametry elektryczne

Rodzaj impulsów	elektryczny
-----------------	-------------

Pomiary

Pomiar mocy pozornej	Energia czynna i bierna
Zakres pomiaru napięcia	230 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	elektroniczny

Podłączenie

Ustawienia

Wartość impulsu	100 Wh
-----------------	--------

Wypożenie

Liczba cyfr	7
Maksymalna liczba urzdzeń	1
Model taryfowy licznika kilowatogodzin	Externa
System kodowania	Nie

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	100 ms
Przerwa między 2 impulsami	100 ms

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C