



EC367M

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 100A, 4-taryfowy, Modbus, MID

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

System magistralny (bus)	MODBUS
Montaż	Szyna DIN

Konfiguracja

Liczba modułów	7
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50 Hz

Prąd

Minimalny prąd sterujący	80 mA
Prąd znamionowy In	100 A
Prąd maksymalny obwodu pomiarowego	100 A

Moc

Moc wejściowa	10 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W

Parametry elektryczne

Rodzaj impulsów	elektryczny
-----------------	-------------

Pomiary

Zakres częstotliwości	50 Hz
Pomiar mocy pozornej	Energia czynna i bierna
Zakres pomiaru napięcia	230 do 400 V
Rodzaj urządzenia pomiarowego	elektroniczny

Podłączenie

Liczba dostępnych faz	3
-----------------------	---

Wypożenie

Liczba cyfr	7
Typ wyświetlacza	cyfrowy
Model taryfowy licznika kilowatogodzin	Externa
System kodowania	Nie

Norma

Produkt z certyfikatem PTB	0
----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C