



EG403E



IP20



quickconnect

Zegar cyfrowy tygodniowy 300 kroków programowych 230V 2P+2NO 10A QuickConnect

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	4
Tryb wielofazowy	nadaje się do trybu wielofazowego

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Wskazanie / Wyświetlacz	wyświetlacz LCD z podświetleniem
-------------------------	----------------------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Wymiary

Głębokość produktu	69 mm
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	71 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	4 modules

Moc

Moc wejściowa	2 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	≈ 2 W

Bateria

Rezerwa zasilania [lata]	≈ 5 a
Rezerwa zasilania – ogniwo litowe [lata]	≈ 5

Materiał

Kolor RAL	RAL 7035
-----------	----------

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	1500 W
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	maks. 1500 W

Instalacja / Montaż

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	0.75...2.5 mm ²
Przekrój przewodu (sztywnego)	0.75...2.5 mm ²
Liczba styków	4

Ustawienia

numberofprogramsteps	300
Najkrótszy czas przełączenia	1 mn
Rodzaj programowania	cyfrowy, z kluczem programującym
Programy	program urlopowy aktywowany wg daty

Wypożenie

Liczba kanałów	4
Liczba czasów przełączenia wł./wył.	300
Zasilanie rezerwowe	5 lat
Z programem ferie	Tak

Zastosowanie

Cykl	tygodniowo
------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...50 °C
Dokładność	+ 0,2 s / 24h
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------