



Installatieautomaat 2-polig 6 A C-karakteristiek 10 (15) kA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1	10 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2	15 kA
Nominale stroom -25°C	7,51 A
Nominale stroom -20°C	7,39 A
Nominale stroom -15°C	7,26 A
Nominale stroom -10°C	7,13 A
Nominale stroom -5°C	7 A
Nominale stroom 0°C	6,87 A
Nominale stroom 5°C	6,73 A
Nominale stroom 10°C	6,59 A
Nominale stroom 15°C	6,45 A
Nominale stroom 20°C	6,30 A
Nominale stroom 25°C	6,15 A
Nominale stroom 30°C	6 A
Nominale stroom 35°C	5,84 A
Nominale stroom 40°C	5,68 A
Nominale stroom 45°C	5,52 A
Nominale stroom 50 °C	5,35 A
Nominale stroom 55°C	5,17 A
Nominale stroom 60°C	4,99 A
Nominale stroom 65°C	4,80 A
Nominale stroom 70°C	4,60 A

Uitvoering

Pooltype	2P
Afschakelkarakteristiek	C

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	10 kA
Aandraaimoment aansluitklem boven	2,80 - 2,80 NM

Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM
-----------------------------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1 - 35 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
360° montagepositie mogelijk	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	2,68 W
---	--------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte