



EH271



IP20

Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1P 16A

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Liczba kanałów 1

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Pobór mocy (praca) 0,50 VA

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1000 W

Strata mocy przy pełnym obciążeniu 1 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych 1

Rodzaj połączenia

Liczba styków 1

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 4 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Pojemność

Liczba modułów 2

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 36 mm

Głębokość 58 mm

Tekst

Rodzaj łącznika Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Montaż Do montażu na szynie DIN

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Maks. moc (cos phi 0,6) 3 A

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1) 50000