




NDN400



Installatieautomaat 4-polig 0,5 A D-karakteristiek 10 (15) kA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1	10 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2	15 kA
Nominale stroom -25 °C	0,69 A
Nominale stroom -20 °C	0,67 A
Nominale stroom -15 °C	0,66 A
Nominale stroom -10 °C	0,64 A
Nominale stroom -5 °C	0,63 A
Nominale stroom 0 °C	0,61 A
Nominale stroom 5 °C	0,59 A
Nominale stroom 10 °C	0,58 A
Nominale stroom 15 °C	0,56 A
Nominale stroom 20 °C	0,54 A
Nominale stroom 25 °C	0,52 A
Nominale stroom 30 °C	0,50 A
Nominale stroom 35 °C	0,48 A
Nominale stroom 40 °C	0,45 A
Nominale stroom 45 °C	0,43 A
Nominale stroom 50 °C	0,40 A
Nominale stroom 55 °C	0,37 A
Nominale stroom 60 °C	0,34 A
Nominale stroom 65 °C	0,31 A
Nominale stroom 70 °C	0,27 A

Uitvoering

Pooltype	4P
Afschakelkarakteristiek	D

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	10 kA
Aandraaimoment aansluitklem boven	2,80 - 2,80 NM

Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM
-----------------------------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 35 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1 - 35 mm²

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
360° montagepositie mogelijk	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	5,72 W
---	--------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	4000
Maximale aantal mechanische schakelingen	20000

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte