




EPN524



Przełącznik bistabilny 24VAC/12VDC 2NO 16A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd spoczynkowy	6 mA

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²
Liczba styków	2

Napięcie

Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	12 - 12 V
Napięcie sterujące 2	12 - 12 V
Napięcie sterujące 1	24 - 24 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,40 W
Maksymalna moc pobierana	25 VA

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	63 mm

Oświetlenie

