



ERL425

## Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 12VAC 4NO 25A AC-7a/b

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	4NO
Liczba styków	4
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

#### Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

#### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie sterowania AC	12 - 12 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,50 W
Maksymalna moc pobierana	21 VA

#### Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	35,75 mm
Głębokość	60 mm

#### Sprzęt

Liczba styków NO	4
------------------	---

Liczba styków NC	0
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak
<b>Instalacja, montaż</b>	
Nominalny moment dokręcania	1,20 - 1,20 Nm