



ESC240

**Stycznik 230VAC 2NO 40A AC-7a/b**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku	2NO
Liczba styków	2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

**Pojemność**

Liczba modułów	3
----------------	---

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>	440 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,90 W
Maksymalna moc pobierana	62,50 VA

**Wymiary**

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

**Sprzęt**

Liczba styków NO	2
------------------	---

Liczba styków NC

0

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego

Nie