



ESC241

## Stycznik 230VAC 2NC 40A AC-7a/b

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2NC
Liczba styków	2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

#### Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

#### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,20 W
Maksymalna moc pobierana	62,50 VA

#### Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

#### Sprzęt

Liczba styków NO	0
------------------	---

