



ESD240S

### Stycznik cichy 24VAC 2NO 40A AC-7a/b

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2NO
Liczba styków	2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

##### Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>	440 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	24 - 24 V

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	10,90 W
Maksymalna moc pobierana	5,20 VA

##### Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

##### Sprzęt

Liczba styków NO	2
------------------	---

Liczba styków NC

0

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego

Nie