



ESD463S

Stycznik cichy 24VAC 4NO 63A AC-7a/b

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	4NO
Liczba styków	4
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm ²

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	24 - 24 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	24,50 W
Maksymalna moc pobierana	5,20 VA

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

Sprzęt

Liczba styków NO	4
------------------	---

Liczba styków NC

0

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego

Nie