



SM020

## Ampèremeter digitaal 0 - 20 A

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -10 - 55 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 70 °C |

#### Aansluiting

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 10 mm <sup>2</sup> |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 54 mm |

#### Meting

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Stroommeetbereik    | 0 - 20 A |
| Type meetinstrument | Digitaal |

#### Vermogen

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Opgenomen vermogen VA                               | 1 VA |
| Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub> | 1 W  |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Functies

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,01 |
|-----------------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 45 - 65 Hz |
|------------|------------|