



ETC340

### Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 3NO 40A AC-7a/b

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	3 NO
Liczba styków	3
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

##### Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

##### Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	11,10 W
Maksymalna moc pobierana	62,50 VA

##### Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	64 mm

##### Sprzęt

Liczba styków NO	3
------------------	---

Liczba styków NC

0

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego

Tak