



EVN011



IP20



Ściemniacz zdalny 300 W

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 9001

Materiał Tworzywo sztuczne

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 65 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

Moc

Pobór mocy (praca) 2,10 VA

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 300 W

Żarówka 300 - 300 W

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 60 - 60 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - +45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 6 mm²

Pojemność

Liczba modułów 1

Tekst

Bezpiecznik	Z elektroniczną ochroną przed zwarciami i przeciążeniami
Montaż	Do montażu na szynie DIN
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Zasada ściemniania	Automatyczne wykrywanie obciążenia