



FG26WE



univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x400mm RAL7035

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Funkcje

coverwithoverpressurerelease	Nie
------------------------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Tak
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

Wymiary

Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	396 mm
Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	1600 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm
Szerokość	1600 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Przystosowany do montażu na podłodze	Tak

Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	6
Liczba kluczy	1

Liczba otworów na płyty kołnierzowe	12
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Otrzymanie funkcji	-