



FR33E

univers Rozdzielnica wisząca IP55/I 800x500x275

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie
coverwithoverpressurerelease	Nie

Konfiguracja

Liczba modułów	108
----------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	690 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	800 A
--------------------	-------

Wymiary

Głębokość produktu	275 mm
Głębokość wewnętrzna	275 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	800 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-