



HA354

Rozłącznik izolacyjny 3P 250A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw PN-EN-60947	9 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt długi
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny

Wymiary

Wysokość	160 mm
Szerokość	180 mm
Głębokość	130 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	120 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	5,80 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	17,40 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	164000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------