



HA360

## Rozłącznik izolacyjny 3P 800A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	800 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw PN-EN-60947	26 kA

#### Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt długi
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny

#### Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 300 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V

#### Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	39,70 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	119,10 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	526000 W

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------