



HA465

Rozłącznik izolacyjny 4P 2000A

Specyfikacja techniczna

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	2000 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	2000 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	800 A
Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG	100 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw PN-EN-60947	50 kA

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	40 - 45 Nm
-----------------------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	420 W
--	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------