



SPV325

## Overspanningsbeveiliging 3-polig DC, 25 kA

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Spanning

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Continu bedrijfsspanning $U_c$ volgens IEC61643-1 | 1000 V  |
| Spanningsbeveiliging $U_p$ volgens IEC61643-1     | 4 kV    |
| Veiligheidsniveau $U_p$ L-N/PEN IEC61643-11       | 12500 V |

#### Stroom / temperatuur

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale ontladstroom $I_n$ 8/20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 | 12,5 kA |
| Max. ontlading ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/N-PE                      | 25 kA   |

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 89,8 mm |
| Breedte | 53,4 mm |
| Diepte  | 58,2 mm |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 80 °C |
|---------------------|-------------|

#### Netwerkconfiguratie

|              |    |
|--------------|----|
| Type stelsel | DC |
|--------------|----|

#### Samenstelling

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met meldcontact | Nee |
|-----------------|-----|

#### Aansluiting

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders       | 1,5 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Normen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasse volgens IEC61643 | T2 |
|-------------------------|----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Installatie, montage

|                |                |
|----------------|----------------|
| Aandraaimoment | 3,60 - 3,60 NM |
|----------------|----------------|