

HA780025

tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 80x25mm, jasnoszary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Regulowany	Nie

Prąd	
Odporny na upływ	Tak

Wymiary	
Wysokość kanału	80 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	25 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość	6.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Kształt pokrywy	luźny

Materiał	
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	PC/ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż	
Otworowanie podstawy	EN 50085-2-3:1999

Przewód	
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	56
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1485 mm²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	40
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2	78

Norma	
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo	
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Wolne od halogenu	Tak
Odporność ogniowa	M1

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25…90 °C