

SPV325

Overspanningsbeveiliging 3-polig DC, 25 kA

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modulen	3

Spanning

Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1	1000 V
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-1	4 kV
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-11	12500 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	12,5 kA
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	25 kA

Afmetingen

Hoogte	89,8 mm
Breedte	53,4 mm
Diepte	58,2 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	DC

Samenstelling

Met meldcontact	Nee

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1,5 - 25 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1,5 - 35 mm²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM