



SR250

Stroomtransformator 250 / 5 A

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	9 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	0

Afmetingen

Doorsnede van de opening	23 mm
Hoogte	50 mm
Breedte	56 mm
Diepte	60 mm
Hoogte van de opening	30 mm
Breedte van opening	10 mm

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 6 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n	300 A
Maximaal stroom secundair	5 A