



SRG30005

## Stroomtransformator BG 1254, 3000/5 A, 15 VA, klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

#### Vermogen

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Vermogen                                | 15 VA |
| Vermogensverlies bij nominale stroom In | 16 W  |

#### Afmetingen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Doorsnede van de opening | 98 mm  |
| Hoogte                   | 198 mm |
| Breedte                  | 160 mm |
| Diepte                   | 40 mm  |
| Hoogte van de opening    | 98 mm  |
| Breedte van opening      | 122 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 40 °C |

#### Aansluiting

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP10 |
|----------------------|------|

#### Stroom / temperatuur

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Primaire meetstroomsterkte In | 3000 A |
| Maximaal stroom secundair     | 5 A    |

#### Installatie, montage

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail, Montageplaat |
|---------------|------------------------|