



HBA160H

Blok różnicowo-prądowy 3P 160A, regulowany

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	220 / 415 V
---	-------------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	6 kV

Prąd

Znamionowy prąd różnicowy I_{Δ}	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Prąd znamionowy I_n	160 A
Znamionowy prąd wyładowczy (I_n 8/20 μ s)	5 kA

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Zadziałanie

Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem	Tak
---	-----

Podłączenie

Pojemność zacisku wyjściowego dla prze- wodu elastycznego (linka)	2.5 / 70 mm ²
Pojemność zacisku wyjściowego dla prze- wodu sztywnego (druć)	2.5 / 95 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjścio- wego dla przewodu sztywnego (druć)	2.5 / 95 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjścio- wego dla przewodu elastycznego (linka)	2.5 / 70 mm ²

Ustawienia

Znamionowy prąd zwarcia	Tak
Regulowany czas opóźnienia	Tak
Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy	0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A HI
-----------------------------------	------

Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
---	---