



TXA662AN



quickconnect

easy

KNX universele zelflerende dimmer 2x 300 W, multi-fase

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Ingangsspanning	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	2,40 mA
-----------------------------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
Vermogen led-lamp	120 W
Type dimmer	Dimactor

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	5 - 300 W
Dimvermogen	5 - 300 W

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/steker	quickconnect

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Teksten

Zekering	Oververhittingsbeveiliging (aanduiding door led), Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering), Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modus	Koppeling van de belasting van 2 kanalen om het uitgangsvermogen via parallelschakeling van de uitgangen te verhogen
Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend, Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Tekst	Groot tekstveld
Beveiliging	Met oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging