



VKS04SD

Uitbreidingsset krachtgroep 3p+N 16 A B-karakteristiek, direct

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	4
Afschakelkarakteristiek	B

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Nominaal afschakelvermogen I _{cu} bij 400 VAC IEC 60947-2	10 kA

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse	3

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---