



HI452

Przełącznik zasilania I-0-II 4P 160A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	8000 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I_{cw} PN-EN-60947	12 kA
Znamionowy prąd zwarciovowy warunkowy I_{cc} z bezpiecznikami gl-gG	100 kA

Moc

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	105000 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,80 W

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt długi
Układ biegunów	4P

Wymiary

Wysokość	135 mm
Szerokość	251 mm
Głębokość	218 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------