



16406096

## Q.x łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                   |      |
|-------------------|------|
| Prąd przełączania | 10 A |
|-------------------|------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 230 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 1 |
|-----------------|---|

#### Moc

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 1500 W |
|---------------------------------|--------|

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym | 1500 W |
|-------------------------------------------------|--------|

#### Instalacja, montaż

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montaż na | Montaż podtynkowy |
|-----------|-------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 0 |
|-------------------|---|

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie |
|-----------------------------------------|-----|

#### Materiały

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | Antracyt |
|-------|----------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny |
|-------------------------|-----------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Metal, Tworzywo sztuczne |
|----------|--------------------------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Obróbka | Lakierowany |
|---------|-------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Przezroczysty | Nie |
|---------------|-----|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Głębokość | 57,30 mm |
|-----------|----------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
|------------------------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wbudowane puszki podtynkowe | 35 mm |
|-----------------------------|-------|

#### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 50 °C |
|-------------------------|------------|

| Tekst             |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Montaż            | Z pazurkami rozporowymi            |
| Nadruk            | Z nadrukiem "Hotelcard"            |
| Oświetlenie       | Do połączenia z podświetleniem     |
| Rodzaj łącznika   | 1-biegunowy                        |
| Typ połączenia    | Z zaciskami śrubowo-windowymi      |
| Powiązane serie   | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |
| Systemy powiązane | Berker Q.x                         |