



168305

## TS Sensor szklany dotykowy 3-krotny, szkło, czarny

### Specyfikacja techniczna

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Obsługa | obsługa poprzez lekkie dotykanie powierzchni sensora (biała LED) |
|---------|------------------------------------------------------------------|

#### Połączenia

|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowania Funkbus: | z jedną niebieską i 6 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi, połączenia z adapterem dla systemu KNX i przekaźników, ZASTOSOWANIA FUNKBUS:, możliwe do ustawienia funkcje: patrz Radiowy interfejs łącznika przyciskowego |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Napięcie

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Napięcie załączające | maks. 30 V DC |
|----------------------|---------------|

#### Prąd

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pobór prądu (stan pracy) | ≈ 32 mA |
| Maks. prąd znamionowy    | 10 mA   |
| Prąd znamionowy          | 10 mA   |

#### Wymiary

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| głębokość                       | 5.7 mm |
| Wyrównanie do powierzchni tynku | 20 mm  |
| Wysokość                        | 160 mm |
| Szerokość                       | 86 mm  |

#### Materiał

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | czarne szkło |
| Kolor                    | czarny       |
| Kolor RAL                | RAL 9005     |
| Materiał                 | szkło        |

#### Sterowanie LED

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Napięcie sterujące diodami LED | maks. 5 V DC |
| Prąd sterujący diodami LED     | maks. 1 mA   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLC | z jedną niebieską i 6 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi, możliwość ustawienia białej diody LED jako sygnalizacji dotknięcia lub sterowanie z zewnątrz, z możliwością ustawienia niebieskiej diody LED jako ciągłe załączenie lub sterowana z zewnątrz |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Instalacja / Montaż

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| Montaż | z przyssawkami do demontażu, do montażu pionowego |
|--------|---------------------------------------------------|

#### Akcesoria

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptery                      | z pierścieniem adaptującym jako zabezpieczenie przed demontażem oraz dostosowujący specjalne warunki                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasujące produkty             | montaż na równi ze ścianą możliwy przy użyciu puszki 2-krotnej do zabudowy, nr kat. 1870                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wypożyczenie</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zastosowania z przekaźnikami: | połączenia z adapterem dla systemu KNX i przekaźników, z jedną niebieską i 6 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi, ZASTOSOWANIA Z PRZEKAŹNIKAMI:                                                                                                                                                                |
| <b>Zastosowanie</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zastosowania KNX:             | ZASTOSOWANIA KNX:, możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), do połączenia z adapterem KNX 2 x 8-krotnym lub adapterem dla systemu KNX i przekaźników, z jedną niebieską diodą pracy i 6 białymi diodami stanu, funkcje z możliwością konfiguracji: patrz Interfejsy uniwersalne |
| <b>Norma</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zastosowania ICS              | z jedną niebieską i 2 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oznaczenie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Główna linia projektowa       | Berker TS Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Instrukcje</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacja specjalna          | Potrzebny dodatkowy zasilacz 24 V DC!                                                                                                                                                                                                                                                                                          |