



2885

one.platform Ściemniacz obrotowy z płynną regulacją 100-1000 W, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Przyciskowy / Obrotowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 230 V

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Wymiary

Wymiary osi Ø 4 mm

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu ≈ 5 W

Materiał

Kolor nie dotyczy

Materiał Tworzywo / metal

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V 100...1000 W

Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Rodzaj obciążenia Obciążenie opornościowe

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Zasada ściemniania regulacja poprzez obcinanie fazy

Łączniki / Gniazda wtykowe z przyciskowym łącznikiem zmiennym

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja z płynną regulacją

Oznaczenie

Zastosowanie Sterowanie oświetleniem

