




3032

mechanizmy; Łącznik klawiszowy 2-biegunowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	2-biegunowy, ze wstępnie zdefiniowaną pozycją 0
Obróbka antybakteryjna	Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Wymiary

głębokość	41.6 mm
Głębokość montażu	31 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Wyposażenie

Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
hasheatingswitch	Nie
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak
Odporność na porażenia	IK07
Oznaczenie	
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, regulacja OWK
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Do stosowania tylko w połączeniu z klawiszami z nadrukiem „0”.