




3036

Łącznik schodowy 10AX 250V~, Sterowanie oświetleniem

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Kąt odchylenia klawisza	3.5 °
-------------------------	-------

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	1-biegunowy/zmienny
Obróbka antybakteryjna	Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Wymiary

głębokość	41.6 mm
Głębokość montażu	31 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego
--------	---

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1

Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi	
Rodzaj przyłącza	Quick Connect	
Wypożażenie		
Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem	
hasheatingswitch	Nie	

Bezpieczeństwo		
Stopień ochrony	IP20	
Zgodny z REACH	Tak	
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak	
Wolne od halogenu	Tak	
Odporność na porażenia	IK07	

Oznaczenie		
Zastosowanie	regulacja OWK, Sterowanie oświeteniem	
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWietenIEM	

Instrukcje		
Informacja specjalna	Jako przykład przedstawiono tutaj łącznik schodowy kontrolny. W przypadku wyłączników kontrolnych 2- i 3-biegunowych potrzebne są inne łączniki klawiszowe i wkładki jarzeniowe.	