




3841

mechanizmy łącznik obrotowy do żaluzji

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Obrotowy
-----------------------------	----------

Funkcje

Funkcja	z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
---------	---

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	z pozycją neutralną
---------------------------	---------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy In	10 A

Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Wymiary

głębokość	46 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Elementy centralne	do elementów centralnych z pokrętkiem
--------------------	---------------------------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji
--------------	-------------------

