



395619

mechanizmy łącznik ciągłowy zwierny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Tak

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Głębokość	42 mm
Zakres głębokości wbudowania	31,20 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Tekst

Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do montażu na ścianach i sufitach.
Nadruk	Bez nadruku
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, z oddzielnym stykiem zgłoszeniowym
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Systemy powiązane	Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x