



48031909

B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały mat

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Połączenia

łącza wtykowe / wtyki	z 2 gniazdami USB typu A
-----------------------	--------------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V
efficiencyatlowload10percent	76.1 %
averageactiveefficiency	84.7 %
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Napięcie

Napięcie wejściowe	220...250 V AC
Napięcie wyjściowe	4.75...5.25 V DC

Prąd

Prąd wejściowy	maks. 500 mA
Prąd wyjściowy	2.4 A
Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd	maks. 2400 mA
Prąd wyjściowy na gniazdo	maks. 2400 mA
Prąd znamionowy In	16 A

Bezpiecznik

Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami (bezpiecznik elektroniczny)
-------------	---

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	< 50 mW
Moc wyjściowa	12 W
noloadpowerconsumption	68 mW

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Pokrywa	Plakietka centralna
Materiał	
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
ismetalliccolour	Nie
Instalacja / Montaż	
Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
Podłączenie	
Przekrój przewodu (elastycznego)	1.5...2.5 mm ²
Przekrój przewodu (sztywnego)	1.5...2.5 mm ²
Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
Wyposażenie	
Przeźroczysta osłona pola opisowego	Nie
Zastosowanie	
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
withenhancedcontactprotection	Tak
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	5...35 °C
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7