




75642065



R.1 Sensor dotykowy 2-krotny z reg. temp., szkło, czarny

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	Tak
Funkcja	z funkcją ochrony zaworów, do funkcji przełączania, dotykowych, funkcji ściemniania, żaluzji oraz regulatorów temperatury
Rodzaj pracy	tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba przycisków	0
Obsługa	obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (biała LED)
Wskazanie / Wyświetlacz	wyświetlacz LED z wyświetlaniem symboli, wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
Klawisz / Przycisk	z 2 dodatkowymi powierzchniami czujnikowymi wyświetlacza

Połączenia

Kodowanie	z funkcją blokady przycisków
-----------	------------------------------

Napięcie

Napięcie	możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), potrzebny dodatkowy zewnętrzny zasilacz
----------	---

Wymiary

głębokość	23 mm
Wysokość	152 mm
Szerokość	81 mm

Moc

Pobór prądu	23 mA
-------------	-------

Pomiary

Funkcja wysyłania wartości	funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
----------------------------	--

Ekran

Z wyświetlaczem	Tak
-----------------	-----

Materiał	
Kolor linii dekoracyjnej	czarne szkło
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	szkło
Powierzchnia	nadruk

Sterowanie LED

BLC	z niebieską diodą LED pracy i 4 białymi diodami LED stanu
-----	---

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu pionowego
--------	----------------------

Podłączenie

Porty magistralne	z wbudowanym portem magistralnym
Rodzaj przyłącza magistrali	podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

Ustawienia

Parametryzacja	konfigurowalne sterowanie pojedynczego i podwójnego przycisku, konfigurowany wyświetlacz funkcji dla klienta
----------------	--

Dostawa

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Akcesoria

Pasujące produkty	pasujące ramki o tej samej stylistyce do innych zastosowań – patrz linia wzornicza R.x, pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów – patrz platforma wzornicza R.1/R.3
-------------------	---

Wyposażenie

Liczba punktów sterowania	4
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	Tak
Ogrzewanie	dla ogrzewania i/lub chłodzenia z/bez dodatkowego dodatkowego źródła
Regulacja	do indywidualnej regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu, z wstępnie ustawionymi parametrami dla ogrzewania / chłodzenia, do regulacji ciągłej lub dwustanowej

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	Wyświetlacz
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zintegrowanym portem magistralnym

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

Temperatura

dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX – systemy obsługi
Główna linia projektowa	KNX - Berker R.1
Wtórna linia projektowa	KNX, Berker R.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Tylko do KNX!
-----------------	---------------