



85245277



IP20

K.5 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, alu, lakierowany

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Czas ruchu żaluzji	2 mn
--------------------	------

Funkcja	funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, funkcja pamięci umożliwiająca automatyczne wykonywanie zapamiętanych czasów podnoszenia i opuszczania z pozycją, funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	---

Sceny świetlne	możliwość zapamiętania pozycji lameli dla danej sceny, wywoływanie scen za pomocą urządzeń radiowych KNX
----------------	--

Funkcje quicklink	funkcje quicklink: żaluzje, 2 sceny, pamięć, sterowanie wymuszone, łącznik przyciskowy góra/dół
-------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	aktywacja funkcji „przyjęcie” przez naciskanie przycisku przesuwu w górę i w dół > 20 s
---------	---

Klawisz / Przycisk	z przyciskiem konfiguracyjnym i funkcyjnym
--------------------	--

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
------------------	-----

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Detekcja

Sensor / Czujnik	ochrona przed nasłonecznieniem i funkcja zmierzchoła w połączeniu z radiowym czujnikiem natężenia oświetlenia
------------------	---

Materiał

Kolor RAL	RAL 9006
-----------	----------

Materiał/obróbka	lakierowany
------------------	-------------

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Powierzchnia	mat
--------------	-----

Sterowanie LED

BLC	z czerwoną/pomarańczową diodą LED stanu dla funkcji pamięci i funkcji „przyjęcie”, z diodą LED konfiguracji i funkcji, z kontrolną diodą LED sygnalizującą status zabezpieczenia przed zamknięciem drzwi, wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu
-----	---

Podłączenie

Rodzaj przyłącza magistrali	integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP
-----------------------------	---

Ustawienia

Czas przestawienia lameli	(regulowany) 50 ms...2.5 s
Minimalny czas przestawienia lameli	≈ 150 ms
Przestawienie lameli przy sygnale trwającym	< 1 s
Przestawienie lameli po naciśnięciu przycisku	< 0.4 s
Programowanie	beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED

Wypożenie

Liczba kanałów radiowych	1
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym	> 1 s
Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przycisku	> 0.4 s
Czas przełączania przy zmianie kierunku	< 0.6 s

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Zużycie energii	niskie zapotrzebowanie na energię
Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji, KNX radiowy – systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker K.5
Wtórna linia projektowa	Platforma elektroniczna, K.5