

HND400U

Wyłącznik mocy h400 3P 50kA 400A TM

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-2	50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- graniczny Icu przy 240 V AC PN-EN-60947-2	85 kA

Architektura

Układ biegunów	3P
----------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zakres napięcia

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V

Funkcje

Jednostka wyzwalania	TM A/A
----------------------	--------

Główne atrybuty elektryczne

Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycz- nego	0 - 0 ms
---	----------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamio- nowego	75 W
---	------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP4X
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	35 - 240 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 240 mm ²
Typ złącza/wtyku	Zaciski

Instalacja, montaż

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Nominalny moment dokręcania	22 - 22 Nm
Pozycja montażu/połączenia	Od frontu