



85341226

Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, ant, aks lak

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|------------------|---------------|
| Wysokość montażu | 1,10 - 1,10 m |
| Wysokość montażu | 34 mm |

Wykrywanie

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Typ czujnika | Czujnik ruchu |
| Średnica detekcji na podłodze | 0 - 0 m |
| Kąt detekcji regulowany | 45 - 90 ° |

Materiały

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor | Antracyt |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny |
| Obróbka | Lakierowany |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |

Zasięg

| | |
|-----------------------------|------|
| Maksymalny zasięg na wprost | 12 m |
| Maksymalny zasięg boczny | 8 m |

Oświetlenie

| | |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

Ustawienia

| | |
|----------------------------|-----|
| Regulowana jasność reakcji | Tak |
|----------------------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

Tekst

| | |
|---------|--|
| Funkcja | Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem |